

Garant**eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/12 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250012 20/12
GTIN	4045197648389
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: PCLNR/L 2020X12

Sopiva kääntöterä: CN.. 1204..

Toimintaleveys L₄: 25 mm

Pään pituus L₁: 34 mm

Kokonaispituus L: 93 mm

Aluslevy: 259031 11

Tekninen kuvaus

Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2020X12
Jousi	259046 1
Toimintaleveys L ₄	25 mm

Terän koko	12 mm
Kiinnitysvipu	259015 3
Pään pituus L ₁	34 mm
Aluslevy	259031 11
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Kokonaispituus L	93 mm
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 11	259031 11
Kiinnitysvipu Tyyppi 3	259015 3
Jousi Tyyppi 1	259046 1
Kiinnitysvivun ruuvi Tyyppi 2	259018 2