

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2020K12
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 2
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Ruuvi aluslevylle	259025 10
Terän koko	12 mm
Aluslevy	259031 2
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 10

259025 10

Aluslevy Tyyppi 2

259031 2

Saksyksikkö Tyyppi 2

259035 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX20

674248 TX20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500