


KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 33mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	235505 33
GTIN	4047109026773
Tuoteluokka	24P

Kuvaus
Malli:
ABS®-varsi.
Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

 Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.

Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.

 Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408 32-..
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Hyötypituus L ₁	99 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	33
Kokonaispituus L	170 mm
Ulkonema L _A	139 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1