



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 15mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	235507 15
GTIN	4047109091092
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576. Ei sovellu ruostumattoman teräksen työstöön.

#### Huomautus:

Käytettäväksi vain **tukevissa** koneissa.

**Akselin siirtymän porauksessa enintään  $V_{max} = 0,25$  mm**, mahdollinen esim.

epäkeskosäätölaitteella nro 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Hyötypituus $L_1$	60 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 050204 13-...
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Terien lkm Z	1
ABS® varren $\varnothing D_s$	50 mm
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis- $\varnothing D$	15
Kokonaispituus L	126 mm
Ulkonema $L_A$	95 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP1	239652 6IP1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6