

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	33 mm
Terän koko	12 mm
Jousisarja	259044 2
Aluslevy	259031 2
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Jousisokka-srj.	259047 2
Toimintaleveys L ₄	32 mm
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2525M12
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2