

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 2
Ruuvi aluslevylle	259025 10
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 2
Pään pituus L ₁	33 mm
Terän koko	12 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2525M12
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 10

259025 10

Saksyksikkö Tyyppi 2

259035 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20

Aluslevy Tyyppi 2

259031 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500