



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 15,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	235507 15,5
GTIN	4047109096110
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

#### Huomautus:

Käytettäväksi vain **tukevissa** koneissa.

**Akselin siirtymän porauksessa enintään  $V_{max} = 0,25$  mm**, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Terien lkm Z	1
Hyötypituus L <sub>1</sub>	64 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 050204 13-...
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis-Ø D	15.5
Kokonaispituus L	130 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	99 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 6IP1	239652 6IP1