



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235507 16
GTIN	4047109091108
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Käytettäväksi vain **tukevissa** koneissa.

Akselin siirtymän porauksessa enintään $V_{max} = 0,25$ mm, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D _s	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Hyötypituus L ₁	64 mm
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 050204 13-...
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis-Ø D	16
Kokonaispituus L	130 mm
Ulkonema L _A	99 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 6IP1	239652 6IP1