



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 58mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	235505 58
GTIN	4047109084711
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Malli:

**ABS®-varsi.**

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

#### Huomautus:

Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.

**Sivuttaissirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm**, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D+0,5$  mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408 32-..
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	80 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	174 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	58
tuuma-Ø	2 9/32 tuuma
Kokonaispituus L	272 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	229 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1