

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	DCLNR/L 3232P12
Ruuvi aluslevylle	259025 10
Terän koko	12 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 2
Aluslevy	259031 2
Varren koko	32 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	34 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Saksyksikkö Tyyppi 2

259035 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20

674248 TX20

Aluslevy Tyyppi 2

259031 2

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 10

259025 10

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500