

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	32 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 3232P12
Jousisarja	259044 2
Jousisokka-srj.	259047 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Aluslevy	259031 2
Terän koko	12 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2