

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	32 mm
Terän koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Jousisarja	259044 2
Aluslevy	259031 2
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 3232P12
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2