



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 23mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	235507 23
GTIN	4047109091177
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

#### Huomautus:

Käytettäväksi vain **tukevissa** koneissa.

**Akselin siirtymän porauksessa enintään  $V_{max} = 0,25$  mm**, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 07T308 23-...
Hyötypituus $L_1$	92 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Terien lkm Z	1
ABS® varren $\varnothing D_s$	50 mm
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis- $\varnothing D$	23
Kokonaispituus L	158 mm
Ulkonema $L_A$	127 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3