



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 31mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	235507 31
GTIN	4047109097414
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

#### Huomautus:

Käytettäväksi vain **tukevissa** koneissa.

**Akselin siirtymän porauksessa enintään  $V_{max} = 0,25$  mm**, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	124 mm
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408 32-...
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis-Ø D	31
Kokonaispituus L	202 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	164 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8