



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 24mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235507 24
GTIN	4047109091184
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Käytettäväksi vain **tukevissa** koneissa.

Akselin siirtymän porauksessa enintään $V_{max} = 0,25$ mm, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Hyötypituus L ₁	96 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 07T308 23-...
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis-Ø D	24
Kokonaispituus L	162 mm
Ulkonema L _A	131 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3