



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235507 32
GTIN	4047109097421
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Käytettäväksi vain **tukevissa** koneissa.

Akselin siirtymän porauksessa enintään $V_{max} = 0,25$ mm, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408 32-...
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® varren Ø D _s	63 mm
Terien lkm Z	1
Hyötypituus L ₁	128 mm
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis-Ø D	32
Kokonaispituus L	206 mm
Ulkonema L _A	168 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1