



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 42mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235507 42
GTIN	4047109097469
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Käytettäväksi vain **tukevissa** koneissa.

Akselin siirtymän porauksessa enintään $V_{max} = 0,25$ mm, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	168 mm
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 120508 44-...
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® varren $\varnothing D_s$	63 mm
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis- $\varnothing D$	42
Kokonaispituus L	256 mm
Ulkonema L_A	218 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP	239652 20IP
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600