



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 41mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235505 41
GTIN	4047109026872
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:

ABS®-varsi.

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.

Sivuttaissirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 20IP (6,3 Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 120508 44-..
Terien lkm Z	1
ABS® varren $\varnothing D_s$	50 mm
Hyötypituus L_1	123 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	41
Kokonaispituus L	204 mm
Ulkonema L _A	173 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP	239652 20IP
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600