



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 51mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235505 51
GTIN	4047109084643
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:

ABS®-varsi.

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.

Sivuttaissirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 07T308 23-..
Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® varren $\varnothing D_s$	63 mm
Hyötypituus L_1	153 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	51
Kokonaispituus L	246 mm
Ulkonema L _A	208 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3