



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 62mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235505 62
GTIN	4047109084759
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:**ABS®-varsi.****Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.**Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm**, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	186 mm
Terien lkm Z	1
ABS® varren $\varnothing D_s$	80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408 32-..
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	62
tuuma-Ø	2 7/16 tuuma
Kokonaispituus L	284 mm
Ulkonema L _A	241 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8