



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235507 35
GTIN	4047109098510
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Käytettäväksi vain **tukevissa** koneissa.

Akselin siirtymän porauksessa enintään $V_{max} = 0,25$ mm, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 120508 44-...
ABS® varren Ø D _s	63 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 20IP (6,3 Nm)
Hyötypituus L ₁	140 mm
Terien lkm Z	1
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis-Ø D	35
Kokonaispituus L	218 mm
Ulkonema L _A	180 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 20IP	239652 20IP
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600