



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 53mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235505 53
GTIN	4047109084667
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:**ABS®-varsi.****Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.**Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm**, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408 32-..
Terien lkm Z	1
ABS® varren Ø D _s	63 mm
Hyötypituus L ₁	159 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	53
Kokonaispituus L	252 mm
Ulkonema L _A	213 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP