

 KOMET**KOMET®-kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W83: 13-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236520 13-010
GTIN	4047109103399
Tuoteluokka	24Q

**Kuvaus****Malli:**

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

**Huomautus:**

**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.**

tyyppi: Uni

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 050204

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	13-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 050204
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$ särmäyksessä	0,67 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$ täysurilla	0,67 mm
Sarja	KUB Quatron®

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK8425
tyyppi	Uni
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	300 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	200 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		