

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250020 25/12
GTIN	4045197650061
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Aluslevy	259031 2
Terän koko	12 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Pään pituus L <sub>1</sub>	33 mm
Varren koko	25 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Jousisarja	259044 2
Kiinnitysvipu	259015 2
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 2525M12
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2