



Akkukäyttöinen imupoistojärjestelmä, Valmistajamerkintä: M12DE



Tilaustiedot

Tilausnumero	070226 M12DE
GTIN	4002395002740
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen, pienikokoinen ja kevyt **akkukäyttöinen imujärjestelmä** poravasaroihin, joiden kiinnityskaulan Ø in 43 – 59 mm.

- **HEPA-suodatin poistaa 99,97 % kaikista pölyhiukkasista.**
- **Lukittava syvyydenrajoitin, jossa 120 mm:n asteikko**
- **REDLINK™-elektroniikka.**
- **Kytkimen asennot: Päälle/Pois ja automatiikka 5 sekunnin jälkikäyntiajalla täydellisen imun varmistamiseksi.**
- **Kiinnitys mahdollinen joko koneen oikealle tai vasemmalle puolelle.**
- **Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 × 12 V / 2,0 Ah Red Li-ioniakku ja latauslaite. HD-Box (järjestelmälaukku), lisäkahva, vara-imukappaleet, 3 sovitinta kiinnityskaulan Ø:n mukaan.

Huomautus:

Sopivat varaosa-akut ja latauslaitteet numeroilla 073814 / 3815 / 3816 ja 073840.

Valmistajan takuehdot ovat sivulla 1470.

Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

akun jännite: 12 V

Akkukapasiteetti: 2 A·h

Paino: 1,7 kg

Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
Valmistajamerkintä	M12 DE-201X
Paino	1,7 kg
Akkukapasiteetti	2 A·h
Akkutyyppe	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 22000 min ⁻¹
Poraussyvyys	120 mm
Porauksen Ø	16 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppe, akkujännite MB12 V	073815 MB12
Akun latauslaite tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite tyyppi M1218FC	073840 M1218FC