

## Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	250021 20/12
GTIN	4045197650078
Tuoteluokka	21T

### Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 2020K12
Jousisokka-srj.	259047 2
Aluslevy	259031 2
Jousisarja	259044 2
Pään pituus L <sub>1</sub>	28 mm
Terän koko	12 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Varren koko	20 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2