

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250025 20/12
GTIN	4045197650153
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 2
Jousisarja	259044 2
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitysvipu	259015 2
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Pään pituus L ₁	28 mm
ISO-koodi pidin	PCSNR/L 2020K12
Aluslevy	259031 2
Terän koko	12 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2