

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250025 25/12 |
| GTIN | 4045197650160 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Jousisarja | 259044 2 |
| Varren koko | 25 mm |
| Kiinnitysvipu | 259015 2 |
| Toimintaleveys L ₄ | 32 mm |
| Aluslevy | 259031 2 |
| Jousisokka-srj. | 259047 2 |
| Pään pituus L ₁ | 33 mm |
| ISO-koodi pidin | PCSNR/L 2525M12 |
| Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. |
| Terän koko | 12 mm |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 2 |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 45 astetta |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------|----------|
| Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2 | 259044 2 |
| Aluslevy Tyyppi 2 | 259031 2 |
| Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2 | 259047 2 |
| Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2 | 259018 2 |
| Kiinnitysvipu Tyyppi 2 | 259015 2 |