

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 50/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Tuoteluokka	21T

Kuvaus**Malli:**

PCLNR 95° -poraustuurnat kääntöterille CN.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
ISO-koodi pidin	A50U PCLNR/L16
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	63 mm
Keskisiirto L ₃	35 mm
Terän koko	16 mm
Jousisokka-srj.	259047 4
Jousisarja	259044 6
Aluslevy	259031 35
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Kiinnitysvipu	259015 12
Kokonaispituus L	350 mm
Kiinnityspituus L ₂	48 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	50 mm

Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 4	259047 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500