

Garant**CNMG 09T304, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250050 HB7020
GTIN	4045197699213
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 09T304 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä