

**Garant****CNMG 120404, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250058 HB7020
GTIN	4045197699220
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 120404 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
lastunmurtaja	SS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä