

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250022 25/12
GTIN	4045197650108
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 2
Aluslevy	259031 2
Jousisarja	259044 2
Terän koko	12 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Pään pituus L ₁	33 mm
ISO-koodi pidin	PCKNR/L 2525M12
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kiinnitysvipu	259015 2
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2