



LED-tarkastusvalaisin, paristo, Valaisinpään Ø: 15mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 081421 15 |
| GTIN | 2050001894885 |
| Tuoteluokka | 08C |

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujatekoiset tarkastusvalaisimet **massiivista alumiinia**, LED-valaisinpää. Paristokahva sekä joustovarsi, roiskevesisuojaattu. 1× tarkistuspeili INOX 40×65 mm rikkoutumaton, 1× tarkistuspeili Ø 30 mm, irrotettava rengasmagneetti.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Valovirta | 25 lm |
| Paristotyyppi | LR6 |
| Tuotenro, paristot/akut | 081559 LR6 |
| ATEX-vyöhyke | ei |
| Kokonaispituus | 560 mm |
| Pään Ø | 15 mm |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |

| | |
|----------------|-------------------|
| Heijastuskulma | 10 astetta |
| Tuotetyyppi | Tarkastusvalaisin |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Magneettijalusta | 081413 |
| Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6 | 081561 LR6 |
| Peilisarja LED-tarkastusvalaisimeen/konepajavalaisimeen2 osaa | 081427 |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi SL760 | 081560 SL760 |