

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 4
Kiinnitysvipu	259015 10
Aluslevy	259031 27
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 12
Keskisiirto L ₃	17 mm
Terän koko	9 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
ISO-koodi pidin	A25R PCLNR/L09
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 11	259015 11
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 12	259018 12
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Jousisarja10 osaa Tyyppi 4	259044 4
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500