

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Tuoteluokka	21T

**Kuvaus****Malli:**

PCLNR 95° -poraustuurnat kääntöterille CN.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysvipu	259015 11
Terän koko	9 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
ISO-koodi pidin	A20Q PCLNR/L09
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 9
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 11	259015 11
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 10	259018 10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500