

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	33 mm
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2525M16
Jousisarja	259044 6
Kiinnitysvipu	259015 12
Varren koko	25 mm
Aluslevy	259031 35
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Terän koko	16 mm
Jousisokka-srj.	259047 4
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11