

**Garant****Lyhytreikäporien työkalunpidin, PSC 40 lyhyt, varsi-Ø DS: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308583 25
GTIN	4067263141129
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kiinnitysruuvien sijainti poikkeaa 0,4 mm lyhytreikäporassa olevaan kiinnitysuriaan nähden.
- Kiristettäessä laajennettu kiinnityspinnan Ø kiristyy tukipintaa vasten.
- Seurauksena on parempi tuenta, mikä mahdollistaa suuremman syöttönopeuden.
- Hyvä pyörintätarkkuus, 3 µm:n tarkkuudella tasohiottu tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.

**Käyttö:**

**Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.**

**Sopii:**

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	77 mm
Ulko-Ø D	45 mm
Sovitin	PSC 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka