

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250037 32/12
GTIN	4045197650245
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	12 mm
Kiinnitysvipu	259015 2
Jousisokka-srj.	259047 2
ISO-koodi pidin	A32S PCLNR/L12
Aluslevy	259031 2
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Keskisiirto L <sub>3</sub>	22 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Jousisarja	259044 2
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	31 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500