

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Tuoteluokka	21T

**Kuvaus****Malli:**

PCLNR 95° -poraustuurnat kääntöterille CN.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 12
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Jousisarja	259044 4
Jousisokka-srj.	259047 2
Aluslevy	259031 27
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Kiinnitysvipu	259015 10
ISO-koodi pidin	A25R PCLNR/L09
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm

Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 12	259018 12
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 11	259015 11
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Jousisarja10 osaa Tyyppi 4	259044 4
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500