

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	40 mm
Aluslevy	259031 35
Terän koko	16 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Varren koko	32 mm
Jousisarja	259044 6
Kiinnitysvipu	259015 12
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 3232P16
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Jousisokka-srj.	259047 4
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4