

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250024 20/12
GTIN	4045197650139
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	259031 2
Terän koko	12 mm
Kiinnitysvipu	259015 2
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
ISO-koodi pidin	PCSNR/L 2020K12
Jousisarja	259044 2
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	28 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2