

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 40/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Jousisarja	259044 2
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Jousisokka-srj.	259047 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
Terän koko	12 mm
Aluslevy	259031 2
ISO-koodi pidin	A40T PCLNR/L12
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	38,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500