

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Tuoteluokka	21T

**Kuvaus****Malli:**

PCLNR 95° -poraustuurnat kääntöterille CN.

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	259031 2
Jousisokka-srj.	259047 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
ISO-koodi pidin	A25R PCLNR/L12
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 8
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Jousisarja	259044 2
Terän koko	12 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	24 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm

Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin

## Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 8	259018 8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500