

 **KOMET****KOMET®-kääntöterä, BK6115, merkintä tyyppi W83: 18-000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236560 18-000
GTIN	4047109074422
Tuoteluokka	24Q

**Kuvaus****Malli:**

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

**Huomautus:**

**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!**

tyyppi: GG(G)

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 060306

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	18-000
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 060306
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK6115

tyyppi	GG(G)
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	60 m/min	H
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		