

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/19mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250019 32/19
GTIN	4045197650047
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	40 mm
Jousisarja	259044 7
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Kiinnitysvipu	259015 13
Terän koko	19 mm
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 3232P19
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Varren koko	32 mm
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Jousisokka-srj.	259047 5
Aluslevy	259031 36
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13