

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Tuoteluokka	21T

Kuvaus**Malli:**

PCLNR 95° -poraustuurnat kääntöterille CN.

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 2
Jousisarja	259044 2
Keskisiirto L ₃	22 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kiinnitysvipu	259015 2
Terän koko	12 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
ISO-koodi pidin	A32S PCLNR/L12
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Aluslevy	259031 2
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	32 mm

Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500