

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A40T PCLNR/L16
Jousisokka-srj.	259047 4
Aluslevy	259031 35
Keskisiirto L ₃	27 mm
Terän koko	16 mm
Kiinnitysvipu	259015 12
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Jousisarja	259044 6
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L ₂	38,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500