

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 50/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Tuoteluokka	21T

**Kuvaus****Malli:**

PCLNR 95° -poraustuurnat kääntöterille CN.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
ISO-koodi pidin	A50U PCLNR/L12
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	63 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Terän koko	12 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Keskisiirto L <sub>3</sub>	35 mm
Aluslevy	259031 2
Jousisarja	259044 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Kokonaispituus L	350 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	48 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin

## Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 2	259018 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500