

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 50/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 6
Kiinnitysvipu	259015 12
Terän koko	16 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Aluslevy	259031 35
Jousisokka-srj.	259047 4
ISO-koodi pidin	A50U PCLNR/L16
Keskisiirto L ₃	35 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	63 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Kokonaispituus L	350 mm
Kiinnityspituus L ₂	48 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	50 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500