


**KOMET®-kääntöterä, BK8430, merkintä tyyppi W83: 32-030****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236535 32-030
GTIN	4047109199828
Tuoteluokka	24Q

**Kuvaus****Malli:**

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

**Huomautus:**

**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Käytettäessä KUB Quatronia® 235500 – 235505 syöttöarvot on puolitettava.

tyyppi: ST1400

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 090408

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	32-030
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK8430

tyyppi	ST1400
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		